


Garant**Vario plus eco Suport de prindere cotit la 90°, stânga, Lățimea cozii b: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	274503 25
GTIN	4067263120513
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Stabilitate optimizată a sistemului datorită fixării cu șuruburi multiple și a dispozitivului de fixare.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Vario plus eco codurile 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de montaj.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar în combinație cu suporturile GARANT Master eco Cod 317906 – 319136. Posibilitate opțională de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

L ₂	16 mm
Lungimea totală L	100 mm
Șurub de montaj	279815 9
Lățimea cozii b	25 mm
L ₁	54 mm

Serie	Eco
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Suport de prindere