

Garant**Vario plus eco Suport de prindere drept la 0°, stânga, Lățimea cozii b: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	274501 20
GTIN	4067263120469
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Stabilitate optimizată a sistemului datorită fixării cu șuruburi multiple și a dispozitivului de fixare.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Vario plus eco codurile 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de montaj.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar în combinație cu suporturile GARANT Master eco Cod 317906 – 319136. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

L ₂	43,5 mm
Lungimea totală L	112,5 mm
Lățimea cozii b	20 mm
L ₁	54 mm
Bloc terminal	279928 7
Șurub de montaj	279815 9

Șurub de strângere	279815 24
Serie	Eco
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Suport de prindere