

Garant**Vario plus eco Suport de prindere cotit la 90°, pe dreapta, Lățimea cozii b: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	274502 25
GTIN	4067263120490
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Stabilitate optimizată a sistemului datorită fixării cu șuruburi multiple și a dispozitivului de fixare.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Vario plus eco codurile 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de montaj.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar în combinație cu suporturile GARANT Master eco Cod 317906 – 319136. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

L ₁	54 mm
Lungimea totală L	100 mm
Lățimea cozii b	25 mm
L ₂	16 mm
Șurub de montaj	279815 9

Serie	Eco
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Suport de prindere