

**Foarfecă pentru tablă cu acumulator, Tip: M12FNB16-0****Date comandă**

Numărul de comandă	078105 M12FNB16-0
GTIN	4058546374112
Clasa articolului	03L

**Descriere****Execuție:**

Zdrobitor de baterie extrem de ușor cu funcție de pornire cu Auto-control (viteza de tăiere este pornită încet după pornire) pentru o adâncime de lucru de până la 168 mm.

· **Schimbarea direcției de tăiere fără unelte în trepte de 90°.**

**Livrare:**

Fără acumulator și fără încărcător, în cutie.

Include 2 suporturi pentru saltea în versiuni lungi și scurte.

**Notă:**

Acumulatori de schimb și încărcătoare compatibile se găsesc la Cod 073808 – Cod 073840.

**Descriere tehnică**

Tensiunea acumulatorului	12 V
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Vibrație maximă conform EN	1,5 m/s <sup>2</sup>
Lățime de tăiere	5 mm

Greutate	1 kg
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumulatori incluse	0
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip HB 12 V
Raza celei mai mici curbe	40,7 mm
putere maximă de așchiere în oțel	1,6 mm
putere maximă de așchiere în aluminiu	2,1 mm