



Lampă de lucru W6R-WORK



Date comandă

Numărul de comandă	081229 W6R-WORK
GTIN	4058205030533
Clasa articolului	04B

Descriere

Execuție:

Robust, flexibil, versatil: lucrul cu Ledlenser W6R Work își dovedește utilitatea atunci când există un spațiu restrâns, de exemplu în tuburile de cablu sau în compartimentele motorului. În plus față de montarea flexibilă prin stativ, magnet sau cârlig, lampa compactă de lucru punctează prin capul ei rabatabil și rotativ, care iluminează chiar și cele mai înguste spații direct din interior. Imaginea tipică a luminii Ledlenser asigură precizia necesară – la alegere, fie pe suprafețe largi, fie punctual. Acumulatorul puternic este reîncărcabil prin USB-C. Alte caracteristici inteligente includ suprafața ondulată pentru o aderență puternică, blocarea practică pentru transport și funcția de avertizare pentru baterie descărcată. Lampă flexibilă de lucru cu două surse de lumină pentru iluminare tip flood sau spot. Cap de lampă rabatabil (180°) și rotativ (270°) pentru iluminarea zonelor de lucru înguste. Carcasă robustă din plastic cu o structură de suprafață antiderapantă. Montare flexibilă cu stativ, magnet și cârlig metalic rabatabil. Acumulator Li-ion eficient, ușor reîncărcabil prin USB-C cu acumulator și indicator al nivelului de încărcare.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Descriere tehnică

Capacitate acumulator	2,5 Ah
Corpuri de iluminat	Modul LED
Zonă ATEX	nu există

Denumirea producătorului	W6R Work
Greutate	180 g
Temperatură de culoare	6000 - 7500 K
Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Flux luminos	220 - 600 lm
Lungimea totală	143 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Valoare CRI	80
Lățimea totală	31 mm
Durata de iluminare	2 - 6 h
Tip acumulator	Litiu-Ion
Clasă de protecție IP	IP 54
Număr de acumuloare incluse	1
Tip produs	Lampă de lucru