



## Lanternă tip creion W2R-WORK



### Date comandă

Numărul de comandă	081227 W2R-WORK
GTIN	4058205032063
Clasa articolului	04B

### Descriere

#### Execuție:

Lumină precisă, întotdeauna la îndemână: Ledlenser W2R WORK este lampa tip stilou reîncărcabilă și de testare pentru meșteri, lucrătorii în construcții și toți care apreciază o lumină fiabilă la o dimensiune de buzunar. Calitatea dovedită a luminii Ledlenser asigură o iluminare precisă – la alegere, fie pe o suprafață largă, utilizând lumina proiectorului, fie punctual prin LED-ul spot din capul lămpii. W2R Work poate fi atașată cu ușurință la buzunarul de la piept cu un clips. Acumulatorul puternic poate fi încărcat ușor și rapid prin USB-C. Alte caracteristici inteligente includ suprafața ondulată pentru o aderență puternică, blocarea practică pentru transport și funcția de avertizare pentru baterie descărcată. <UL>Lampa compactă de testare cu două surse de lumină pentru iluminare largă (flood) sau punctuală (spot). Imagine luminoasă premium omogenă pentru o iluminare precisă și uniformă. Carcasă robustă din plastic cu o structură de suprafață antiderapantă și un clips practic. Acumulator Li-ion eficient, ușor de încărcat prin USB-C cu indicator al nivelului de încărcare; înlocuirea bateriei este posibilă prin Ledlenser-Service. Elementul de blocare la transport protejează împotriva pornirii neintenționate.

#### Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

### Descriere tehnică

Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Valoare CRI	70

Lățimea totală	17 mm
Număr de acumuloare incluse	1
Denumirea producătorului	W2R Work
Temperatură de culoare	6000 - 7500 K
Capacitate acumulator	0,63 Ah
Corpuri de iluminat	Modul LED
Lungimea totală	176 mm
Clasă de protecție IP	IP 54
Tip acumulator	Litiu-Ion
Durata de iluminare	1,5 - 7 h
Flux luminos	60 - 220 lm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Greutate	61 g
Zonă ATEX	nu există
Tip produs	Lampă de lucru