



## Lampă de lucru W5R-WORK



### Date comandă

Numărul de comandă	081228 W5R-WORK
GTIN	4058205030502
Clasa articolului	04B

### Descriere

#### Execuție:

Robust, fiabil, puternic: lampa Ledlenser W5R WORK este pachetul puternic care strălucește disponibilă în valiză de scule a profesioniștilor din domeniul meșteșugarilor. Imaginea tipică a luminii premium Ledlenser asigură o iluminare precisă chiar și în zonele de lucru mai mari – la alegere, fie pe suprafețe largi, fie punctual. Datorită magnetului integrat și cârligului din stativ, W5R Work poate fi poziționat și aliniat flexibil în orice moment. Acumulatorul performant poate fi încărcat ușor și rapid prin USB-C. Alte caracteristici inteligente includ șurubul metalic pentru strângerea stativului rabatabil, suprafața ondulată pentru aderență puternică și blocarea practică pentru transport. Lampă de lucru puternică cu două surse de lumină pentru iluminare tip flood sau spot. Carcasă robustă din plastic cu o structură de suprafață antiderapantă. Montare și iluminare flexibile datorită cârligului, magnetului și mecanismului de rabatare. Acumulator Li-ion eficient, ușor reîncărcabil prin USB-C cu acumulator și indicator al nivelului de încărcare. Elementul de blocare la transport protejează împotriva pornirii neintenționate.

#### Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

### Descriere tehnică

Valoare CRI	80
Greutate	153 g

Număr de acumulatori incluse	1
Durata de iluminare	3 - 6 h
Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Denumirea producătorului	W5R Work
Flux luminos	220 - 600 lm
Temperatură de culoare	6000 - 7500 K
Clasă de protecție IP	IP 54
Tip acumulator	Litiu-Ion
Lungimea totală	153 mm
Corpuri de iluminat	Modul LED
Zonă ATEX	nu există
Lățimea totală	38 mm
Capacitate acumulator	2,5 Ah
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Lampă de lucru