



## Lanternă tip creion W2-WORK



### Date comandă

Numărul de comandă	081227 W2-WORK
GTIN	4058205032032
Clasa articolului	04B

### Descriere

#### Execuție:

Iluminare precisă, mereu la îndemână: lampa Ledlenser W2 Work este lampa tip stilou cu baterie și lampă de testare pentru meșteșugari, lucrători în construcții și toți care apreciază o lumină fiabilă la o dimensiune de buzunar. Calitatea dovedită a luminii Ledlenser asigură o iluminare precisă – la alegere, fie pe o suprafață largă, utilizând lumina proiectorului, fie punctual prin LED-ul spot din capul lămpii. W2 Work poate fi atașată cu ușurință la buzunarul de la piept cu un clips. Alte caracteristici inteligente includ suprafața ondulată pentru aderență puternică, blocarea practică pentru transport și funcția de avertizare pentru baterie descărcată. <UL> Două baterii AAA furnizează fiabil și ușor energie lămpii pentru următoarea utilizare. Format compact pentru buzunarul pantalonilor. Trei opțiuni de iluminare, inclusiv fascicul luminos tip spot cu lentilă de reflector în capul lămpii. Afișaj pentru nivelul de încărcare al acumulatorului. Magnet integrat pentru fixare ușoară pe suprafețele de metal (de ex. pe suporturile de oțel sau motoare). Mecanismul de rabatare permite orientarea flexibilă pentru iluminarea optimă a zonei de lucru.

#### Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

### Descriere tehnică

Zonă ATEX	nu există
Temperatură de culoare	6000 - 7500 K

Înălțimea totală	176 mm
Greutate	42 g
Denumirea producătorului	W2 Work
Tip de baterii	Micro, AAA
Lungimea totală	24 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Clasă de protecție IP	IP 54
Flux luminos	40 - 160 lm
Număr de baterii incluse	2
Corpuri de iluminat	Modul LED
Lățimea totală	17 mm
Valoare CRI	70
Durata de iluminare	10 h
Tip produs	Lampă de lucru