



Lampă de lucru W4R-WORK



Date comandă

Numărul de comandă	081228 W4R-WORK
GTIN	4058205030441
Clasa articolului	04B

Descriere

Execuție:

Robust, versatil, compact: lampa de lucru Ledlenser W4R Work este partenerul de încredere în viața de zi cu zi a atelierului. Imaginea tipică a luminii premium Ledlenser asigură o iluminare precisă și puternică a zonelor de lucru – la alegere, fie pe suprafețe largi, fie punctual. Datorită magnetului integrat și stativului rabatant, lampa W4R Work poate fi poziționat și aliniat flexibil în orice moment. Acumulatorul performant poate fi încărcat ușor și rapid prin USB-C. Alte caracteristici inteligente includ clipsul pentru fixarea pe hainele sau echipamentele de lucru, suprafața ondulată pentru o aderență puternică și blocarea practică pentru transport.

Lampă de lucru compactă cu două surse de lumină pentru iluminare pe suprafață largă (flood) sau punctual (spot). Carcasă robustă din plastic cu o structură de suprafață antiderapantă. Montare și iluminare flexibile datorită magnetului și mecanismului pivotant. Acumulator Li-ion eficient, ușor reîncărcabil prin USB-C cu acumulator și indicator al nivelului de încărcare. Elementul de blocare la transport protejează împotriva pornirii neintenționate.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Descriere tehnică

Durata de iluminare	2 - 9 h
Lățimea totală	28 mm

Greutate	91 g
Flux luminos	60 - 220 lm
Valoare CRI	70
Număr de acumuloare incluse	1
Zonă ATEX	nu există
Denumirea producătorului	W4R Work
Corpuri de iluminat	Modul LED
Tip acumulator	Litiu-Ion
Capacitate acumulator	0,76 Ah
Lungimea totală	163 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Clasă de protecție IP	IP 54
Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Temperatură de culoare	6000 - 7500 K
Tip produs	Lampă de lucru