



Lampă cu clemă W1R-WORK



Date comandă

Numărul de comandă	081226 W1R-WORK
GTIN	4058205032094
Clasa articolului	04B

Descriere

Execuție:

Ultra-compact, puternic, versatil: lampa Ledlenser W1R Work este o lampă practică pentru meșteșugari, personalul de securitate și fanii DIY. Aceasta poate fi atașată cu ușurință de ex., la hainele de lucru, capace sau suprafețe metalice în orice moment, prin clips sau magnet. Calitatea dovedită a luminii Ledlenser asigură o iluminare precisă la două nivele de luminozitate. Datorită articulației rotative și pivotante la 360° a capului de lampă acest mic însoțitor oferă lumină exact acolo unde este necesară. Acumulatorul integrat poate fi ușor și rapid de încărcat prin USB-C. Alte caracteristici inteligente includ suprafața ondulată pentru o aderență puternică, blocarea practică pentru transport și funcția de avertizare pentru baterie descărcată.

- **Lampă cu clemă ultra-compactă, reîncărcabilă, cu două niveluri de luminozitate.**
- **Articulația rotativă la 360° și capul pivotant al lămpii pentru o iluminare precisă și flexibilă.**
- **Fixare flexibilă, utilizând un clips robust sau magnet.**
- **Acumulator Li-ion încorporat; ușor de încărcat prin USB-C cu acumulator și indicator de nivel de încărcare.**
- **Elementul de blocare la transport protejează împotriva pornirii neintenționate.**

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Descriere tehnică

Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Durata de iluminare	1,5 - 7 h
Clasă de protecție IP	IP 54
Lățimea totală	38 mm
Denumirea producătorului	W1R Work
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Flux luminos	60 - 220 lm
Corpuri de iluminat	Modul LED
Număr de acumulatori incluse	1
Tip acumulator	Litiu-Ion
Zonă ATEX	nu există
Lungimea totală	32 mm
Înălțimea totală	76 mm
Temperatură de culoare	6000 - 7500 K
Greutate	392 g
Valoare CRI	70
Capacitate acumulator	0,74 Ah
Tip produs	Lampă de lucru