

Element de ridicare dulap garderobă cu protecție împotriva furtului, Tip: M



Date comandă

Numărul de comandă	918621 M
GTIN	2050002073616
Clasa articolului	97B

Descriere

Execuție:

Stativ din țevă de oțel, pentru păstrarea elementelor de ridicare precum lanțuri, cabluri, benzi de ridicare. Cu 2 bare transversale reglabile pe înălțime și cu 12 cârlige duble de suspendare, galvanizate și reglabile. Demontare și montare simple, ceea ce permite folosirea mobilă pe șantiere. Se livrează dezasamblat, montajul se face ușor urmărind instrucțiunile.

Inclusiv protecție împotriva furtului, constând din 4 tije de siguranță, inclusiv lanț sudat. Tijele de siguranță sunt împinse prin cârligele de suspendare. Se poate utiliza un lacăt cu Ø max. de 7 mm al toartei. Cu 4 role de ghidaj, dintre care 2 cu frână.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035, **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Cârlige duble reglabile suplimentare galvanizate pot fi găsite accesând pagina de internet www.hoffmann-group.com la codul 918623 măr. 6.

Găsiți lacătul potrivit în vol. 2, scule de mână, la codul 085812 și codul 085814.

Descriere tehnică

Număr de cârlige	12
Greutate	100 kg

Înălțime	1934 mm
Adâncime	900 mm
Capacitate portantă per cârlig	75 kg
Configurator relevant	nu
Capacitate portantă maximă	1000 kg
Lățime	1890 mm
Tip produs	Cărucior cu element de ridicare

Accesorii

Cârlig dublu, 6 buc. Tip 6	918623 6
Protecție împotriva furtului Tip 4	918622 4