


Garant**Mandrină hidraulică universală BASIC suplă, forma ADB, BT 40 scurt, Ø de prindere D1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303825 20
GTIN	4067263239734
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Concentricitate $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Gaură Balluffchip.**
- **Posibilitate de reglare pe lungime axială, interval de reglare 10 mm.**
- **Flexibile datorită folosirii reducărilor.**
- **Presiune a lichidului de răcire de până la 80 bar.**

Aplicație:

Pentru găurire, alezare și finisare.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308760 – 308806. Reducții Cod 302135 – 302187.

Descriere tehnică

Ø D ₂	42 mm
Lungime activă dimensiune A	90 mm
Ø exterior D	44,5 mm
Ø de prindere D ₁	20 mm
Suport	BT 40 scurt
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	ISO 7388-2

Normă pentru suport	DIN 6359
Forma	ADB
Răcire interioară	Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Execuție	BT-DC