

bimos



Date comandă

Numărul de comandă	972673 ESD
GTIN	4016849944005
Clasa articolului	96B

Descriere

Execuție:

Scaunul și spătarul sunt realizate din piele sintetică ESD conductoare. Este confortabil și lasă aerul să circule, fiind rezistent la uzură. Tapițerie ergonomică cu spătar ergonomic și matlasare orizontală, cu mânere de împingere practice. Cu pachet ergonomic: tehnologie sincronă, inclusiv reglarea greutateii. Conexiune conductibilă continuă de la tapițerie către rolele/ glisoarele ESD. Spătar cu carcasă conductoare din plastic și mânere practice de împingere. Reglarea greutateii de la 45 până la 120 kg.

Standard:

Conductibil conform DIN 61340-5-1.

Descriere tehnică

Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Serie	Work-Tec Ergo
Reglarea înclinării scaunului, în grade	6 grad
Înălțimea spătarului	580 mm
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun	60 mm

Culoarea materialului scaunului	negru
Adâncimea scaunului	470 mm
Lățimea scaunului	460 mm
Ajustarea gradului de înclinare a scaunului	da
Interval de reglare pe înălțime pentru spătar	60 mm
Capacitate portantă scaun	120 kg
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Interval de reglare pe înălțime	590 - 860 mm
Tip produs	Scaun rotativ ESD pentru birou

Accesorii

Role ESD (1 set = 5 buc.)	963189
---------------------------	--------