



Aparat de suflat aer cald cu acumulator, Tip: M18BHG



Date comandă

Numărul de comandă	078335 M18BHG
GTIN	4058546029432
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Aparat de suflat cu aer cald cu acumulator, cu o treaptă a temperaturii de până la maximum 470°

- **Încălzire rapidă în doar 6 secunde**
- **Lumină cu LED pentru iluminarea zonei de lucru**

Livrare:

Fără acumulator, fără încărcător. Incl. duză reflector și duză de reducere.

Notă:

Acumulator, seturi de pornire și încărcătoare adecvate pentru Milwaukee 18V sistem sub codul 073808 – codul 073840.

Descriere tehnică

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Număr trepte de temperatură	1
Temperatura aerului	470 °C

Număr de acumulatori incluse	0
Tensiunea acumulatorului	18 V
Greutate	670 g
Tip acumulator	Litiu-Ion
Debit volumetric aer	170 l/min
Denumirea producătorului	M18BHG-0
Tip produs	Aparate de suflat aer cald