

Garant**Set de scule universale XXL 70 buc., Număr de piese: 70****Date comandă**

Numărul de comandă	685502 70
GTIN	4067263309154
Clasa articolului	66H

Descriere**Execuție:**

Cutie din plastic L-BOXX® din material plastic ABS rezistent la lovituri și șocuri, protejat complet contra stropirii cu apă. Mecanismul robust de închidere prin clic permite o îmbinare respectiv separare simplă și rapidă a cutiilor, precum și transportul mai multor cutii de scule din plastic în grup până la 40 kg. Capac cu capacitate portantă până la 100 kg, capacitate de încărcare până la 25 kg.

Funcționare:

IPX4: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile, fără protecție la introducerea de corpuri străine sau la atingere.

Livrare:

Biți de chei tubulare bi-hexagonale: Câte 1 buc. Cod 642129 Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Biți pentru șurubelniță hexagonali: Câte 1 buc. Cod 643229 Ref. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Mâner tip T: 1 buc. Cod 641329 Ref. 295

Prelungitor: Câte 1 buc. Cod 641029 Ref. 75; 125; 250

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 641629 Ref. 1/2

Clichet: 1 buc. Cod 640025 Ref. 1/2

Ruletă: 1 buc. Cod 462201 Ref. 2,5

Chei combinate: Câte 1 buc. Cod 613600 Ref. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Clește universal: 1 buc. Cod 700940 Ref. 160

Clește cu fălci rotunde late: 1 buc. Cod 713040 Ref. 200

Clește cu tăiere laterală: 1 buc. Cod 724840 Ref. 160

Șurubelniță lată: Câte 1 buc. Cod 660032 Ref. 2; 3,5; 5,5; 6,5

Șurubelniță pentru Phillips: Câte 1 buc. Cod 667702 Ref. 1; 2

Set de chei pentru șuruburi cu locaș hexagonal, cu cap sferic: 1 buc. Cod 627132 Ref. 9

Cutter: 1 buc. Cod 845020

Suport de capac: 1 buc. Cod 693352

Păstrare în: L-BOXX® Cod 693330 Ref. 238

Notă:

Livrarea se face cu sculele sortate în L-BOXX®.

Descriere tehnică

Greutate	11 kg
Clasă de protecție IP	IP X4
Număr de piese	70
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Tip produs	Trusă de scule

Accesorii

Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 11 mm	642129 11
Cutie din plastic L-BOXX® goală Tip 238	693330 238
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 15 mm	642129 15
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 75 mm	641029 75
Cheie inelară Deschiderea cheii 10 mm	613600 10
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 14 mm	642129 14
Cheie inelară Deschiderea cheii 11 mm	613600 11
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 5 mm	643229 5
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 130 mm	641029 130
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 34 mm	642129 34

Cheie inelară Deschiderea cheii 16 mm	613600 16
Cheie inelară Deschiderea cheii 22 mm	613600 22
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 12 mm	643229 12
Cheie inelară Deschiderea cheii 5,5 mm	613600 5,5
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 21 mm	642129 21
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 14 mm	643229 14
Ruletă cu vizor de inspecție Lungimea benzii 2,5 m	462201 2,5
Clește cu fălci rotunde plate, drept, cromat, cu manșoane de prindere Lungimea totală 200 mm	713040 200
Clește universal, cromat, cu manșon de prindere din 2 componente Lungimea totală 160 mm	700940 160
Cheie inelară Deschiderea cheii 8 mm	613600 8
Șurubelniță pentru fantă, cu mâner Haptoprene din 2 componente Lățimea tijei b 6,5 mm	660030 6,5
Cheie inelară Deschiderea cheii 15 mm	613500 15
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 255 mm	641029 255
Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor Tip 1/2	640025 1/2
Cheie inelară Deschiderea cheii 17 mm	613600 17
Cheie inelară Deschiderea cheii 6 mm	613600 6
Set de chei unghiulare hexagonale, cu bilă de reținere cromate Număr de șurubelnițe 9	627132 9
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner Haptoprene din 2 componente Mărimea fantei în cruce 2	667690 2
Articulație cardanică, 1/2 inch Tip 1/2	641629 1/2
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 27 mm	642129 27
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 18 mm	642129 18
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 10 mm	643229 10
Cheie inelară Deschiderea cheii 16 mm	613500 16
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 13 mm	642129 13

Cheie inelară Deschiderea cheii 7 mm	613600 7
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 12 mm	642129 12
Cheie inelară Deschiderea cheii 9 mm	613600 9
Cheie inelară Deschiderea cheii 21 mm	613600 21
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 6 mm	643229 6
Mâner tip T, 1/2 inch Lungimea totală 295 mm	641329 295
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 10 mm	642129 10
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 24 mm	642129 24
Șurubelniță pentru fantă, cu mâner Haptoprene din 2 componente Lățimea tijei b 5,5 mm	660030 5,5
Șurubelniță pentru fantă, cu mâner Haptoprene din 2 componente Lățimea tijei b 3,5 mm	660030 3,5
Cheie inelară Deschiderea cheii 15 mm	613600 15
Șurubelniță pentru fantă, cu mâner Haptoprene din 2 componente Lățimea tijei b 2 mm	660030 2
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 8 mm	642129 8
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 22 mm	642129 22
Cheie inelară Deschiderea cheii 24 mm	613600 24
Cuțit universal cu mâner din 2 componente cu 3 lame, 18 mm	845020
Suport pentru capac, individual	693352
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 19 mm	642129 19
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 30 mm	642129 30
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 8 mm	643229 8
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 4 mm	643229 4
Cheie inelară Deschiderea cheii 13 mm	613600 13
Cheie inelară Deschiderea cheii 20 mm	613600 20
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 16 mm	642129 16
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 17 mm	642129 17
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner Haptoprene din 2 componente Mărimea fantei în cruce 1	667690 1

Clește cu tăiere laterală cromat, cu manșoane de prindere Lungimea totală 160 mm	724840 160
Cheie inelară Deschiderea cheii 19 mm	613600 19
Cheie inelară Deschiderea cheii 18 mm	613600 18
Cheie inelară Deschiderea cheii 14 mm	613600 14
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 7 mm	643229 7
Cheie inelară Deschiderea cheii 12 mm	613600 12
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 32 mm	642129 32