



Banc de lucru mobil cu gamă universală de scule 137 buc., Tip: 1



Date comandă

Numărul de comandă	689100 1
GTIN	4018754344383
Clasa articolului	66H

Descriere

Execuție:

Banc de lucru mobil WB 621 cu 7 sertare. Cele 2 sertare superioare sunt echipate cu o **gamă de scule Stahlwille din 137 piese**. Chei duble clești, șurubelnițe, chei tubulare de 1/4 inch și 1/2 inch, scule de lovire, clești cu inel de fixare, șurubelnițe și articole suplimentare. Celelalte 5 sertare pot fi alocate individual.

Un raft de depozitare reglabil pe înălțime este amplasat în secțiunea dulapului. Secțiunea dulapului și bancul de lucru pot fi încuiate concomitent. În setul de livrare sunt incluse 4 chei. Gama universală de scule este fixată perfect în inserții de spumă dură PE din două culori, astfel încât fiecare sculă are propriul său loc clar definit în bancul de lucru. Deblocarea sertarului căruciorului de atelier se realizează printr-un mecanism de blocare centrală cu ajutorul unei broaște cilindrice cu cheie detașabilă. Bancul de lucru are o suprafață mare de lucru cu blat de lucru multiplex din mesteacăn, certificat FSC, 1150×500×30 mm. Cablarea este posibilă prin două bușe cauciucate și canal pentru cablu detașabil pe partea din spate. Cu suport pentru role de hârtie și grilaj cu orificii laterale pentru cârlige, de ex. pentru scule mai mari. Roțile rezistente la ulei și acid (Ø 125 mm) au o protecție filetată pentru a proteja rulmenții de murdărie și fire, cu două frâne de parcare.

Livrare:

Banc de lucru: 1 buc WB 621

Sortiment de chei, 22 piese: câte 1 buc. cheie combinată Cod 613500 Ref. 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

5 buc. chei inelare cu clichet Ref. 8, 10; 13; 17; 19 mm
 1 buc cheie fixă simplă deschidere max cheie 34 mm
 Set de clești, 4 piese: 1 buc. clește pentru instalatori măr. 240 mm
 1 buc. clește cu putere mare de tăiere laterală Ref. 160 mm
 1 buc. clește cu fălci rotunde plate Ref. 200 mm
 1 buc. clește universal Ref. 180 mm
 Set de chei tubulare, 72 piese: Set chei tubulare de 1/4 inch + 1/2 inch, 52 piese
 1 buc set de biți cu 1 buc suport pentru șurubelniță, 21 piese
 Set de scule cu percuție, 7 piese: 1 buc. ciocan de lăcătușerie Ref. 500 g
 1 buc. ciocan cu cap moale Ref. 35 mm
 1 buc. daltă lată Ref. 175 mm
 2 buc. dornuri Ref. 150×6 mm; 3,4 mm
 1 buc. perforator Ref. 120×4 mm
 1 buc. punctator Ref. 100×10 mm
 Set de clești pentru inele de siguranță 4 piese: 4 buc. Ref. A21; A2; J2; J21
 Set de șurubelnițe + articol suplimentar, 28 piese: 3 buc. șurubelnițe late Ref. 2,5; 4; 10 mm
 3 buc. șurubelnițe pentru Phillips Ref. PH1; PH2; PH3
 1 buc. set de chei unghiulare pentru Torx® interior, 8 piese
 1 buc. set de chei unghiulare cu cap hexagonal, 9 piese
 1 buc, cuțit pentru cablu
 1 buc. ruletă ref. 3 m
 1 buc. metru pliant din lemn Ref. 2 m
 1 buc ridicător magnetic mini
 1 buc. reflector tip baghetă

Notă:**Unealta este furnizată slăbită.****Descriere tehnică**

Lățime	1150 mm
Înălțime	1045 mm
Adâncime	500 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare antialunecare
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Tip produs	Dulap mobil pentru scule

Accesorii

Cheie inelară Deschiderea cheii 6 mm	613500 6
Cheie inelară Deschiderea cheii 24 mm	613500 24
Cheie inelară Deschiderea cheii 16 mm	613500 16
Cheie inelară Deschiderea cheii 14 mm	613500 14
Cheie inelară Deschiderea cheii 22 mm	613500 22
Cheie inelară Deschiderea cheii 17 mm	613500 17
Cheie inelară Deschiderea cheii 7 mm	613500 7
Cheie inelară Deschiderea cheii 15 mm	613500 15
Cheie inelară Deschiderea cheii 21 mm	613500 21
Cheie inelară Deschiderea cheii 12 mm	613500 12
Cheie inelară Deschiderea cheii 10 mm	613500 10
Cheie inelară Deschiderea cheii 8 mm	613500 8
Cheie inelară Deschiderea cheii 18 mm	613500 18
Cheie inelară Deschiderea cheii 13 mm	613500 13
Cheie inelară Deschiderea cheii 19 mm	613500 19
Cheie inelară Deschiderea cheii 11 mm	613500 11