

Garant**Set pentru atelier, Număr de scule: 22****Date comandă**

Numărul de comandă	955072 22
GTIN	4067263169178
Clasa articolului	91A

Descriere**Execuție:**

Seturi de scule uzuale în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă gri de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.

Seturi de bază din spumă dură pentru un sertar complet - suprafață utilă 20×20G.

Adaptat pentru:

Bancuri de lucru GridLine ready-to-go, bancuri de lucru GridLine Vario cu carcasă 24G, carcasă GridLine 24G, dulapuri de scule GridLine 24×24G, sertare GridLine 20×20G, GridLine XL ToolCar Cod 914590.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 955072: 1 buc.

GARANT Șubler Cod 410100 Ref. 150: 1 buc.

GARANT Micrometru de exterior Cod 420402 Ref. 0–25: 1 buc.

GARANT Ruletă Cod 462201 Ref. 2,5: 1 buc.

GARANT Nivelă Cod 467010 Ref. 250: 1 buc.

GARANT Cheie fixă dublă Cod 610600 Ref. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19: Câte 1 buc.

GARANT Set de șurubelnițe hexagonale unghiulare cu bilă de reținere Cod 627132 Ref. 9: 1 buc.

GARANT Șurubelniță lată Cod 660032 Ref. 2,5; 4; 5,5: Câte 1 buc.

GARANT Șurubelniță pentru Phillips Cod 667702 Ref. 1; 2: Câte 1 buc.

Lanternă de buzunar GARANT cod 081505 măr. 125: 1 buc.

GARANT Clește universal Cod 700940 Ref. 160: 1 buc.
 GARANT Clește cu tăiere laterală Cod 724840 Ref. 160: 1 buc.
 GARANT Ciocan de lăcătușerie Cod 750110 Ref. 200: 1 buc.
 GARANT Foarfecă de lucru Cod 769240 Ref. 175: 1 buc.
 GARANT Cheie tip clește Cod 813501 Ref. 180: 1 buc.
 GARANT Cuțit universal Cod 845020: 1 buc.

Descriere tehnică

Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Adâncime în G	20
Lățime în G	20
Execuție	pentru sertarul dulapului mobil pentru scule
Număr de scule	22
Adâncime	500 mm
Lățime	500 mm
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Cea mai mică înălțime frontală recomandată a sertarelor	100 mm
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 955072	952001 955072
Șubler Domeniu de măsurare 150 mm	410100 150
Micrometru de exterior Domeniu de măsurare 0-25 mm	420402 0-25
Ruletă cu vizor de inspecție Lungimea benzii 2,5 m	462201 2,5
Nivelă cu bulăcu magnet comutabil Lungime 250 mm	467010 250
Cheie fixă dublă Deschideri 10X11 mm	610600 10X11
Cheie fixă dublă Deschideri 12X13 mm	610600 12X13

Cheie fixă dublă Deschideri 14X15 mm	610600 14X15
Cheie fixă dublă Deschideri 17X19 mm	610600 17X19
Cheie fixă dublă Deschideri 8X9 mm	610600 8X9
Set de chei unghiulare hexagonale, cu bilă de reținere cromate Număr de șurubelnițe 9	627132 9
Șurubelniță pentru fantă, cu mâner Haptoprene din 2 componente Lățimea tijei b 2,5 mm	660032 2,5
Șurubelniță pentru fantă, cu mâner Haptoprene din 2 componente Lățimea tijei b 4 mm	660032 4
Șurubelniță pentru fantă, cu mâner Haptoprene din 2 componente Lățimea tijei b 5,5 mm	660032 5,5
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner Haptoprene din 2 componente Mărimea fantei în cruce 1	667702 1
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner Haptoprene din 2 componente Mărimea fantei în cruce 2	667702 2
Lanternă de buzunar cu LED cu baterii Tip 125 mm	081505 125
Clește universal, cromat, cu manșon de prindere din 2 componente Lungimea totală 160 mm	700940 160
Clește cu tăiere laterală cromat, cu manșoane de prindere Lungimea totală 160 mm	724840 160
Ciocan de lăcătușerie cuguler protector pentru coadă Greutate fără coadă 200 g	750110 200
Foarfecă de lucru cu strat de acoperire din titan Lungimea totală 175 mm	769240 175
Cheie tip clește Lungimea totală 180 mm	813501 180
Cuțit universal cu mâner din 2 componente cu 3 lame, 18 mm	845020