



Cărucior de atelier cu unelte 9700, 94 buc., Tip: 1



Date comandă

Numărul de comandă	689200 1
GTIN	4000896249183
Clasa articolului	66H

Descriere

Execuție:

Cărucior de atelier cu design exclusiv Tool Rebel, cu 7 sertare (5 plate, 2 înalte). Cele 2 sertare superioare, plate sunt echipate cu o gamă de scule profesionale de înaltă calitate, din 94 piese, constând în următoarele: șurubelnițe chei tubulare de 1/4 inchi, chei inelare și chei unghiulare. Celelalte 5 sertare pot fi alocate individual.

Gama universală de scule se găsește cu formă adaptată perfect în inserții de spumă dură PE din două culori, în care fiecare sculă are propriul său loc clar definit în căruciorul cu scule. Suprafața mare de depozitare și de lucru este realizată din plastic rezistent la solvenți și este, de asemenea, complet etanșată. Închiderea centralizată este completată de o încuietoare cu broscă cilindrică aflată pe partea laterală. Roțile rezistente la ulei și acid pot suporta o sarcină de 250 kg fiecare și au rulmenți cu bile de precizie și inel cu două șiruri de rulmenți cu bile în lagărul pivotant.

Livrare:

Dulap mobil pentru scule Tool Rebel: 1 buc.

1 set șurubelnițe, 18 piese: Câte 1 buc. șurubelniță lată Cod 662200, Ref. 4; 5,5; 6,5

Câte 1 buc. șurubelniță lată, izolată VDE Cod 663100 Ref. 2,5; 3,5

1 buc. șurubelniță lată Stubby Ref. 5,5 mm

Câte 1 buc. șurubelniță lată, cu lamă continuă Cod 660300 Ref. 5,5; 7

Câte 1 buc. șurubelniță pentru Phillips, cod 668260 măr. 1, 2; 3

1 buc. șurubelniță pentru Phillips, Stubby cod 668260 măr. 2S

Câte 1 buc. șurubelniță pentru Pozidriv, Cod 668270 Ref. 1; 2
 1 buc. șurubelniță electronică pentru Phillips Ref. .PH0
 1 buc. șurubelniță electronică lată, Cod 664600 Ref. 2,5
 Câte 1 buc. gheară pentru șuruburi pentru lame de șurubelniță Cod 666425 Ref. 1; 3
 Set clichet 8000 A Zyklus de 1/4 inch, 37 piese: 1 buc. clichet speed Zyklus 1/4 inch Cod 632390
 1 buc. prelungitor 1/4 inch 75; 150mm
 1 buc. articulație cardanică de 1/4 inch
 1 buc. prelungitor „Wobble” de 1/4 inch lungime 56 mm
 Câte 1 buc. cheie tubulară cu locaș hexagonal exterior de 1/4 inch Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm
 Câte 1 buc. bit de șurubelniță pentru Torx® interior de 1/4 inch Ref. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
 Câte 1 buc. bit hexagonal interior pentru șurubelnițe de 1/4 inch lungime 28 mm Ref. 3; 4; 5; 6; 8 mm
 Câte 1 buc. Bit hexagonal interior pentru șurubelnițe de 1/4 inch, lungime 100 mm Ref. 4; 5; 6; 8 mm
 1 set 6003 Joker, 19 piese: Câte 1 buc. cheie combinată Joker 6003 Cod 613800 Ref. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
 1 buc. dezchizător de sticle
 1 set de chei unghiulare, 20 piese: 1 buc set șurubelnițe cotită pentru hexagon interior cu cap sferic, 9 piese, dimensiune metrică Ref. 1,5 – 10
 1 buc. set de șurubelnițe cotite pentru Torx® interior cu cap sferic, 9 piese Ref. TX8 – TX40
 1 buc. dispozitiv de magnetizare / demagnetizare Cod 666451 Ref. 1
 1 buc. ruletă de buzunar STABILA (3 metri)

Notă:**Unealta este furnizată slăbită.****Descriere tehnică**

Adâncime utilă sertare	398 mm
Număr de sertare	7
Lățime	785 mm
Adâncime	518 mm
Lățime utilă sertare	522 mm
Înălțime	1020 mm
Denumirea producătorului	Dulap mobil pentru scule 9700 Tool Rebel
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	25 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %

Deschiderea sertarului	Încuietoare antialunecare
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Tip produs	Dulap mobil pentru scule

Accesorii

Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftformși cap de percuție Lățimea tijei b 5,5 mm	660300 5,5
Șurubelniță standard pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftform Lățimea tijei b 4 mm	662200 4
Cheie inelară Deschiderea cheii 8 mm	613800 8
Cheie inelară Deschiderea cheii 14 mm	613800 14
Cheie inelară Deschiderea cheii 13 mm	613800 13
Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftformși cap de percuție Lățimea tijei b 7 mm	660300 7
Șurubelniță pentru Phillips, cu tijă din oțel rotund Mărimea fantei în cruce 3	668260 3
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftformcomplet izolată Lățimea tijei b 3,5 mm	663100 3,5
Șurubelniță standard pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftform Lățimea tijei b 5,5 mm	662200 5,5
Cheie inelară Deschiderea cheii 11 mm	613800 11
Cheie inelară Deschiderea cheii 6 mm	613800 6
Șurubelniță pentru Pozidriv, cu tijă din oțel rotund Mărimea fantei în cruce 1	668270 1
Cheie inelară Deschiderea cheii 19 mm	613800 19
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantăKraftform-Micro Lățimea tijei b 2,5 mm	664600 2,5
Cheie inelară Deschiderea cheii 12 mm	613800 12
Cheie inelară Deschiderea cheii 17 mm	613800 17

Cheie inelară Deschiderea cheii 16 mm	613800 16
Suport pentru șurub Tip 1	666425 1
Șurubelniță pentru Phillips, cu tijă din oțel rotund Mărimea fantei în cruce 1	668260 1
Șurubelniță standard pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftform Lățimea tije b 6,5 mm	662200 6,5
Cheie inelară Deschiderea cheii 18 mm	613800 18
Suport pentru șurub Tip 3	666425 3
Cheie inelară Deschiderea cheii 15 mm	613800 15
Cheie inelară Deschiderea cheii 10 mm	613800 10
Cheie inelară Deschiderea cheii 20 mm	613800 20
Șurubelniță pentru Phillips, cu tijă din oțel rotund Mărimea fantei în cruce 2	668260 2
Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă, cu mâner Kraftformcomplet izolată Lățimea tije b 2,5 mm	663100 2,5
Clichet de precizie „Zyklop Speed” reversibil, 1/4 inch cu cap pivotant și extractor	632390
Cheie inelară Deschiderea cheii 22 mm	613800 22
Cheie inelară Deschiderea cheii 21 mm	613800 21
Șurubelniță pentru Pozidriv, cu tijă din oțel rotund Mărimea fantei în cruce 2	668270 2
Cheie inelară Deschiderea cheii 7 mm	613800 7
Cheie inelară Deschiderea cheii 24 mm	613800 24