


Set de chei tubulare 1/4 inch, Număr de scule: 29



Date comandă

Numărul de comandă	955161 29
GTIN	4067263103066
Clasa articolului	91A

Descriere

Execuție:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnaleză lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 955161: 1 buc.

GARANT Bit hexagonal 1/4 inch Cod 631029 Ref. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: Câte 1 buc.

HOLEX Bit de șurubelniță lată 1/4 inch Cod 631613 Ref. 3,5; 5,5: Câte 1 buc.

HOLEX Bit de șurubelniță pentru Phillips 1/4 inch Cod 631623 Ref. 1; 2: Câte 1 buc.

GARANT Bit de șurubelniță hexagonală 1/4 inch lung Cod 631729 Ref. 2,5; 3; 4; 5; 6: Câte 1 buc.

GARANT Clichet comutabil 1/4 inch Cod 632025 Ref. 1/4: 1 buc.

GARANT Prelungitor 1/4 inch Cod 632429 Ref. 50; 100: Câte 1 buc.

GARANT Mâner tubular 1/4 inch Cod 632829 Ref. 146: 1 buc.

GARANT Mâner tip T 1/4 inch Cod 633029 Ref. 116: 1 buc.

GARANT Articulație cardanică 1/4 inch Cod 633529 Ref. 1/4: 1 buc.

Descriere tehnică

Lățime	383 mm
Număr de scule	29
Adâncime	115 mm
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Pătrat de antrenare	1/4 inch

Recomandat pentru adâncimea Shadowboard	115 mm
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 955161	952001 955161
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 10 mm	631029 10
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 11 mm	631029 11
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 12 mm	631029 12
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 13 mm	631029 13
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 14 mm	631029 14
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 3,5 mm	631029 3,5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4 mm	631029 4
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4,5 mm	631029 4,5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5 mm	631029 5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5,5 mm	631029 5,5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 6 mm	631029 6
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 7 mm	631029 7
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 8 mm	631029 8
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 9 mm	631029 9
Bit de șurubelniță pentru șurubelniță lată, 1/4 inch Lățimea vârfului 3,5 mm	631613 3,5
Bit de șurubelniță pentru șurubelniță lată, 1/4 inch Lățimea vârfului 5,5 mm	631613 5,5
Bit șurubelniță pentru Phillips, 1/4 inch Mărimea fantei în cruce 1	631623 1
Bit șurubelniță pentru Phillips, 1/4 inch Mărimea fantei în cruce 2	631623 2
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inch lung Hexagon 2,5 mm	631729 2,5

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchlung Hexagon 3 mm	631729 3
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchlung Hexagon 4 mm	631729 4
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchlung Hexagon 5 mm	631729 5
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchlung Hexagon 6 mm	631729 6
Clichet reversibil, 1/4 inch cu extractor Tip 1/4	632025 1/4
Prelungitor 1/4" Lungimea totală 100 mm	632429 100
Prelungitor 1/4" Lungimea totală 50 mm	632429 50
Mâner tubular 1/4 inch Lungimea totală 146 mm	632829 146
Mâner tip T, 1/4 inch Lungimea totală 116 mm	633029 116
Articulație cardanică 1/4 inch Tip 1/4	633529 1/4