



## Menghină în 5 axe TeleSense, Tip: 125



### Date comandă

Numărul de comandă	361270 125
GTIN	4250364404075
Clasa articolului	34H

### Descriere

#### Execuție:

- Optim pentru utilizarea pe centre de prelucrare cu 5 axe.
- Forță de strângere constantă cu ajutorul arborelui telescopic care nu necesită întreținere. Proeminențele rămân neschimbate.
- Schimbarea fălcii fără unelte prin cupla de fixare rapidă.
- În serie cu orificii de prindere 25H6 M10 pentru sistemul de strângere în punctul zero, cu un pas de 200.
- Forță de strângere 40 kN la 50 Nm liniari.
- Flexibilitate maximă: falcă universală cu schimbare rapidă pentru o varietate de aplicații diferite; acest lucru reduce timpul de echipare și necesită mai puțin efort. Compatibil cu fălcile mobile ale CentroGrip, T-Rex, NC8 și TITAN 2 prin adaptorul de fălci.
- Forța de strângere poate fi detectată cu toate fălcile compatibile cu ajutorul unei unități de măsură integrate (măr. 125CONNECT) în arbore. Raza de transmisie de până la 20 m. Schimbarea ușoară și rapidă a bateriei. Temperatura de funcționare între 10°C și 40°C. Cod QR pentru acces rapid la informații tehnice, accesorii, piese de schimb și service pe plăcuța indicatoare de tip.

#### Livrare:

Tablă de susținere pentru transport, manivelă manuală, Quick Start Guide.

#### Accesorii opționale:

Cheie dinamometrică cod 656050 măr. 120, bit pentru șurubelniță hexagonală cod 643229 măr. 10, bacuri moi cod 361275 – 361264, gheare de strângere cod 361289, șurub de strângere cod

360025 măr. 25M10, resp. 25M10/138; adaptor bacuri cod 361285, bară de prindere cod 361280, prelungitor arbore cod 361287. Mai multe accesorii la cerere.

## Descriere tehnică

Momentul maxim	50 Nm
Forță de strângere până la maxim	40 kN
Înălțime h	187 mm
Greutate	38,5 kg
Deschiderea maximă	199 mm
Execuție	Sistem de strângere în punctul zero
Tip produs	Menghină staționară pentru mașini