

Garant**Freză unghiulară la 90° Softcut® GARANT MTC lung, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 32/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215157 32/3
GTIN	4045197349248
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză cilindro-frontală cu dantura divizată inegal pentru silențiozitate ridicată, precizie înaltă și capacitate mare de tăiere. Freză unghiulară ultraperformantă cu plăcuțe amovibile **cu geometrie de reducere a forței de așchiere pentru utilizare tip MTC în condiții stabile sau pentru mașini cu putere redusă.**

Fără răcire interioară.

Aplicație:

Pentru frezarea la adâncimi mari. Utilizare universală, pentru toată gama de oțeluri, precum și pentru oțelurile inoxidabile.

Recomandată în special pentru **MTC (Multi Task Cutting)**, se utilizează în combinație cu ultima generație de centre de strunjire / frezare (**MTM**).

Notă:

Șurubelnița dinamometrică GARANT TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu bit-ul Cod **674252 Ref. 15IP**.

La utilizarea plăcuțelor amovibile cu raza mai mare de 3,1 mm, lăcașul pentru plăcuțe trebuie modificat.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1805..
Ø tăişului D _c	32 mm
Ø cozii D _s h6	32 mm
Lungimea totală L _{ges}	250 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219824 (15IP; 3,8 Nm)

Lungime activă L_1	50 mm
Număr de dinți Z	3
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	23,95 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	58 mm
Frezare circulară a găurii a_p	1 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	1,2 grad
Serie	Softcut®
$\varnothing D_3$	26 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219824
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,8 Nm	211750 3,8
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP