

Garant**Plăcuță profil dreptunghiular pe dreapta, Ø Dmin canelare D1/D2: 14/20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	274061 14/20
GTIN	4067263558712
Clasa articolului	21L

Descriere**Execuție:**

Cu răcire internă și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Atenție:

Dimensiunea comenzii = -Ø minim canelură.

Ø de canelare mai mari sunt posibile fără modificare.

$D_1 = D_{\min}$ Ø interior.

$D_2 = D_{\min}$ Ø exterior.

Model L cu adâncime de canelare mai mare t_{\max} .

Descriere tehnică

Adâncime maximă de așchiere t_{\max}	27 mm
Lățime de canelare w	3 mm
Distanță între centrele vârfurilor L_3	2,5 mm
Avans f	0,01 - 0,03 mm
Lungimea totală L	64 mm
Ø cozii D_s	8 mm
Răcire interioară	da
Strat de acoperire	TiAlN-PVD
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	50 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	90 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	70 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	55 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	55 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	50 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	45 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	45 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	25 m/min	S
GG(G)	indicat în anumite condiții	55 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	50 m/min	N
continu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		