


**Garant****Capete de frezat la 90°, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 100/8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215050 100/8
GTIN	4045197281036
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Din oțel călit special pentru scule, pentru funcționare antivibrații și durată îndelungată de utilizare. Datorită tăișului plan special se obțin suprafețe de calitate foarte bună.

**Notă:**

Pentru **a utiliza** toate cele 4 tăișuri, plăcuța amovibilă trebuie **să fie mereu rotită în direcția indicată**.

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 9IP**.

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	SOMT 09T304
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219810 (9IP, 2,2 Nm)
Ø orificiu prindere	32 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	50 mm
Ø tăișului D <sub>c</sub>	100 mm

Număr de dinți Z	8
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219810
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP