

Garant**Mandrină hidraulică cu extensie Performance Maestrul Chuck, forma ADB, BT 40 scurt, Ø de prindere D1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303480 16
GTIN	4067263265573
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Adecvat în special pentru frezarea extrem de dinamică.
- Contur exterior optimizat prin FEM (metoda elementului finit) -> Robustețe datorită rigidității max., duratei de viață mai mari a sculei, volumului de tăiere mai mare, potrivit pentru toate strategiile de așchiere.
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
- Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10mm.
- Se pot folosi reducții.
- Rezistență la temperatură de până la 170°C timp de peste 4 ore.
- Sunt posibile cu până la 10x mai multe operații de prindere în comparație cu o mandrină hidraulică standard cu extensie.
- Moment de strângere foarte scăzut al șurubului de prindere - manevrare ușoară.
- Noul sistem brevetat strângere hidraulică cu extensie – concentricitate premium fiabilă și durabilă.

Aplicație:

Proiectat universal pentru operațiile de degroșare și finisare. Pentru fixarea sculelor cu toleranța cozii h6.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308802, cheie de strângere pentru șurub de tragere Cod 308820 – 308835, reducții Cod 302135 – 302187.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	16 mm
Lungime activă dimensiune A	72,5 mm
Ø exterior D	49 mm
Ø D ₂	38 mm
Suport	BT 40 scurt
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Gaură Balluffchip	da
Orificiu pentru canalul de răcire	nu
Tip produs	Mandrină hidraulică