

HOLEX**Perie cu sârmă răsucită Sârmă de oțel, Ø periei D1×grosimea perilor:
19X0,35mm****Date comandă**

Numărul de comandă	574850 19X0,35
GTIN	4067263935070
Clasa articolului	57H

Descriere**Execuție:**

Sârmă specială netedă, **innodată**, presată într-un manșon de oțel, Ø ax 6 mm, densitate uniformă a garniturii, deosebit de rezistentă la uzură.

Aplicație:

Pentru debavurare, evacuare a zgurii și pentru toate lucrările de periere semidificile și dificile.

Peria se deschide mai mult sau mai puțin larg în funcție de turație și de aceea poate fi introdusă și în spații mai înguste de exemplu, pentru a prelucra interiorul unei carcase.

Descriere tehnică

Ø cozii D _s	6 mm
Turație maximă	20000 min ⁻¹
Ø periei D ₁	19 mm
Grosimea perilor	0,35 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H ₁	28 mm
Număr de cozi răsucite	6
Material garnitură	Sârmă de oțel
Răsucire în cozi	răsucit spre stânga
Tip produs	Perie tip pensulă

