

# Yale

## Pompă manuală hidraulică HPS, Număr de trepte / volumul rezervorului: 2/4l



### Date comandă

Numărul de comandă	086050 2/4
GTIN	4025092159111
Clasa articolului	08Y

### Descriere

#### Execuție:

Toate componentele montate și anexate corespund **seriei de norme metrice**, ceea ce simplifică în mod considerabil atât lucrările de montare și service, cât și achiziționarea pieselor de schimb.

**Compatibilitate 100 %** față de toate sistemele hidraulice la 700 bari.

Pompe manuale in 2 trepte **cu viteză de pompare mare** (cu excepția Ref. 1/0,7). Comutarea de la treapta 1 la 2 se realizează automat. **Cu supape de reducere a presiunii, reglare de la 0 – 700 bari. Construcție completă din metal** cu supapă de evacuare, cu posibilitate de reglare fină, șurub de dezaerare și de umplere a uleiului.

#### Livrare:

Umplut cu ulei, fără manometru.

#### Notă:

**Sistemele închise sunt premontate din fabrică, umplute și dezaerate.**

Pentru pompă hidraulică consultați Cod 086050, pentru furtun hidraulic Cod 086081, pentru manometru Cod 086087.

### Descriere tehnică

Număr trepte presiune	2
Volumul util al rezervorului	4000 ml
Debit cursă de ridicare cu greutate (treapta 2)	2 ml
Debit cursă de ridicare fără greutate (treapta 1)	11 ml

Greutate	13 kg
Tip produs	Pompă manuală hidraulică

---

## Accesorii

Set cu manometru GYA-63 Plajă de afișare 0-1000 bar	086087 0-1000
---	---------------