

Garant
SOMT 09T304 FR acoperit cu strat diamantat, HB7810, Tip: ALU

Date comandă

Numărul de comandă	215066 ALU
GTIN	4045197555748
Clasa articolului	21B

Descriere
Execuție:

Plăcuțe amovibile **extrem de stabile** conform normelor ISO, sinterizate cu mare precizie și rectificat. Structura cu granulație submicronică le conferă tenacitate și rezistență ridicată la uzură.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 5$ mm.

Rază la colț: 0,4 mm

Avans f_z per dinte: 0,13 mm

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,13 mm
Tip	ALU
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOMT 09T304 FR
Categorie	HB7810

Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo PI	recomandat	780 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	780 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	780 m/min	N
Grafit, GRP, CRP	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		