

Garant**SOMT 09T304 TR, HB7525, Tip: ST900****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 215068 ST900 |
| GTIN | 4045197454997 |
| Clasa articolului | 21A |

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile **extrem de stabile** conform normelor ISO, sinterizate cu mare precizie și rectificat. Structura cu granulație submicronică le conferă tenacitate și rezistență ridicată la uzură.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 5$ mm.

Rază la colț: 0,4 mm

Avans f_z per dinte: 0,14 mm

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------|----------------|
| Avans f_z per dinte | 0,14 mm |
| Tip | ST900 |
| Rază la colț | 0,4 mm |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | SOMT 09T304 TR |
| Categorie | HB7525 |

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Materialul sculei | Carbura |
| Numărul de schimbări / tăișuri | 4 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru frezare |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | 250 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 180 m/min | P |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | 170 m/min | P |
| Oțel < 1100 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 110 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 100 m/min | M |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiții | | |
| Uscat | recomandat | | |