

HEDI

Tambur pentru cablu cu suport din tablă de oțel pentru țările F, B, PL și CZ,
Tip: 50V



Date comandă

Numărul de comandă	081107 50V
GTIN	4003644013500
Clasa articolului	08B

Descriere

Execuție:

Tamburul Hedi® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” și durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotației împiedică rotațiile neintenționate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecție termică.

Cu prize pentru **țările F, B, PL și CZ**. Pentru utilizarea în mediu uscat.

Funcționare:

IP20: Protecție la introducerea de corpuri străine cu $\varnothing < 12$ mm, dar trebuie evitată totuși atingerea; nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

Clasă de protecție IP: IP 20

Putere nominală (desfășurat): 3500 (16 A) W

Clasa cablului: H05VV-F

Structura cablului: 3G1,5

Materialul cablului: PVC

Lungimea cablului: 50 m

Număr de prize: 4

Descriere tehnică

Structura cablului	3G1,5
Putere nominală (desfășurat)	3500 (16 A) W
Tensiune de rețea	250 V
Clasa cablului	H05VV-F
Materialul cablului	PVC
Lungimea cablului	50 m
Clasă de protecție IP	IP 20
Număr de prize	4
Carcasă materiale	Tablă de oțel
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Sistem de diagnoză disponibil	nu
Tip produs	Tambur pentru cabluri