

**Garant****Burghiu de centrare CNC, 90°, Ø D<sub>s</sub>: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	231500 10
GTIN	4045197220455
Clasa articolului	21Y

**Descriere****Execuție:  
Cu coadă cilindrică.****Descriere tehnică**

Dimensiune plăcuță amovibilă	10
Dimensiune plăcuță amovibilă	10G
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOGT 0802
Ø cozii D <sub>s</sub>	10 mm
Ø maxim de găurire d <sub>1</sub>	10 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	90 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	231540 TX8 (2,0 Nm)
Adâncime maximă de găurire l <sub>1</sub>	4 mm
Număr de dinți Z	1
Coadă tip	DIN 1835 B
Burghiu de centruire recomandat pentru forma plăcilor	90
Burghiu de centruire recomandat pentru forma plăcilor	Rază
Caracteristici nume produs	90°
Răcire interioară	nu
Unghiul la vârf	90 grad

Tip produs

Burghiu cu plăcuțe amovibile

## Accesorii

Șurub de fixare Torx® Acționare TX8	231540 TX8
Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500