

Garant

**Freză unghiulară la 90° Softcut® GARANT MTC, cu alezaj, Ø D / număr de dinți
Z: 125/8mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	215160 125/8
GTIN	4045197349378
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză cilindro-frontală cu dantura divizată inegal pentru silențiozitate ridicată, precizie înaltă și capacitate mare de tăiere. Freză unghiulară ultraperformantă cu plăcuțe amovibile **cu geometrie de reducere a forței de așchiere pentru utilizare tip MTC în condiții stabile sau pentru mașini cu putere redusă.**

Aplicație:

Pentru frezarea la adâncimi mari. Utilizare universală, pentru toată gama de oțeluri, precum și pentru oțelurile inoxidabile.

Recomandată în special pentru **MTC (Multi Task Cutting)**, se utilizează în combinație cu ultima generație de centre de strunjire / frezare (**MTM**).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

La utilizarea plăcuțelor amovibile cu raza mai mare de 3,1 mm, lăcașul pentru plăcuțe trebuie modificat.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1805..
Lungimea totală L_{ges}	63 mm
\varnothing tăișului D_c	125 mm
\varnothing orificiu prindere	40 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Număr de dinți Z	8
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	0,24 grad
Frezare circulară a găurii a_p	0,85 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	116,95 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{min}$	244 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	248 mm
Serie	Softcut®
$\varnothing D_3$	119 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP

674252 15IP

211750 3,8

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,8 Nm

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.

219808