

Garant**Burghiu de centrare CNC, 120°, Ø D_s: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	231501 20
GTIN	4045197644305
Clasa articolului	21Y

Descriere

Execuție:
Cu coadă Weldon.

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	231540_TX15 (2,5 Nm)
Ø maxim de găurire d ₁	17 mm
Lungimea totală L _{ges}	100 mm
Lungimea cozii h	70 mm
Dimensiune plăcuță amovibilă	16
Ø cozii D _s	20 mm
Adâncime maximă de găurire l ₁	5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOGT 11T3
Număr de dinți Z	1

Coadă tip	Coadă Weldon
Burghiu de centruire recomandat pentru forma plăcilor	120
Caracteristici nume produs	120°
Răcire interioară	nu
Unghiul la vârf	120 grad
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurub de fixare Torx® Acționare TX15	231540 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500