

**Garant**

**Freză unghiulară la 90° Softcut® GARANT MTC, cu alezaj, Ø D / număr de dinți  
Z: 125/9mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	215160 125/9
GTIN	4045197349385
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Freză cilindro-frontală cu dantura divizată inegal pentru silențiozitate ridicată, precizie înaltă și capacitate mare de tăiere. Freză unghiulară ultraperformantă cu plăcuțe amovibile **cu geometrie de reducere a forței de așchiere pentru utilizare tip MTC în condiții stabile sau pentru mașini cu putere redusă.**

**Aplicație:**

Pentru frezarea la adâncimi mari. Utilizare universală, pentru toată gama de oțeluri, precum și pentru oțelurile inoxidabile.

Recomandată în special pentru **MTC (Multi Task Cutting)**, se utilizează în combinație cu ultima generație de centre de strunjire / frezare (**MTM**).

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

La utilizarea plăcuțelor amovibile cu raza mai mare de 3,1 mm, lăcașul pentru plăcuțe trebuie modificat.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală $L_{ges}$	63 mm
$\varnothing$ tăişului $D_c$	125 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1805..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219808 (15IP; 3,8 Nm)
$\varnothing$ orificiu prindere	40 mm
Număr de dinți Z	9
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	0,24 grad
Frezare circulară a găurii $a_p$	0,85 mm
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	116,95 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{min}$	244 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	248 mm
Serie	Softcut®
$\varnothing D_3$	119 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăişului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,8 Nm

211750 3,8

674252 15IP

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.

219808