

Yale

Dispozitiv hidraulic cu gheară ridicătoare YAM, Capacitate portantă: 2t



Date comandă

Numărul de comandă	086046 2
GTIN	4025092157711
Clasa articolului	08Y

Descriere

Execuție:

Ridicător de mașină cu dimensiuni compacte, sarcina poate fi ridicată atât cu gheara ridicătoare cât și cu capul. Stabilitate înaltă, pârghia de pompă poate fi rotită la 270° (nu Ref. 2).

Aplicație:

Ridicarea, centrarea și schimbarea poziției mașinilor sau sarcinilor asemănătoare precum și pentru lucrări generale de reparație și montaj.

Descriere tehnică

Lățime	125 mm
Lățime gheară	50 mm
Capacitate portantă maximă	2 t
Greutate	8 kg
Revenire cu arc automată	nu
Lungime	180 mm

Înălțime	235 mm
Lungime gheară	50 mm
Înălțime minimă de poziționare	16 mm
Înălțimea cursei	113 mm
Tip produs	Ridicător hidraulic de mașini