

Yale

Cilindru universal YS, Forță de apăsare / cursă (t / mm): 5/75



Date comandă

Numărul de comandă	086060 5/75
GTIN	4025092150026
Clasa articolului	08Y

Descriere

Execuție:

Toate componentele montate și anexate corespund **seriei de norme metrice**, ceea ce simplifică în mod considerabil atât lucrările de montare și service, cât și achiziționarea pieselor de schimb.

Compatibilitate 100 % față de toate sistemele hidraulice la 700 bari.

Cilindrii universali se deosebesc printr-o **compatibilitate deosebită la sarcina laterală**, prezintă revenire cu arc și un singur ștuț pentru furtun cu cuplaj rapid.

Aplicație:

Pentru toate aplicațiile ce necesită o forță ridicată pentru dimensiuni reduse. Ideali pentru utilizarea în echipamente și în prese de atelier cu fixare în serie de fileturi metrice. **Pot fi utilizați în toate pozițiile.**

Livrare:

Racord de presiune 3/8-NPT. Livrarea se face gata de utilizare, inclusiv racord de cuplare, piesă de presare din oțel călit (poanson) și filet de fixare **fără** cabluri de legătură și adaptor.

Notă:

Sistemele închise sunt premontate din fabrică, umplute și dezaerate.

Pentru pompă hidraulică consultați Cod 086050, pentru furtun hidraulic Cod 086081, pentru manometru Cod 086087.

Descriere tehnică

Volumul de ulei	53 ml
-----------------	-------

Forță de presiune maximă	50 kN
Greutate	1,5 kg
Înălțimea cursei	75 mm
Lungime constructivă strânsă	157 mm
Ø exterior al cilindrului	42 mm
Tip produs	Cilindru hidraulic

Accesorii

Pompă manuală hidraulică HPS Număr de trepte / volumul rezervorului 1/0,7 l	086050 1/0,7
Furtun hidraulic HHC montat / umplut din fabrică Lungime 2 m	086081 2
Pompă manuală hidraulică HPS Număr de trepte / volumul rezervorului 2/2 l	086050 2/2
Furtun hidraulic HHC montat / umplut din fabrică Lungime 3 m	086081 3
Furtun hidraulic HHC montat / umplut din fabrică Lungime 6 m	086081 6
Pompă manuală hidraulică HPS Număr de trepte / volumul rezervorului 2/0,7 l	086050 2/0,7
Pompă manuală hidraulică HPS Număr de trepte / volumul rezervorului 2/4 l	086050 2/4
Furtun hidraulic HHC montat / umplut din fabrică Lungime 1 m	086081 1