

**Garant**

**Freze-disc / de debitat cu arbore Lățime HSS ap = 3,1 mm, Ø D / număr de dinți Z: 80/5mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă

218428 80/5

GTIN

4045197533999

Clasa articolului

21P

**Descriere****Execuție:**

Sistem ultraperformant de freze pentru debitat cu posibilități variate de asamblare cu arbore și **disc din oțel** sau cu arbore și **disc HSS de mare precizie și rezistență la temperaturi.**

**Aplicație:**

Pentru canelare și debitare prin frezare. Pentru o acuratețe înaltă la repetare în producția de serie se preferă folosirea discului din HSS.

**Utilizare text publicitar:**

Pentru canelare și debitare prin frezare. Pentru o acuratețe înaltă la repetare în producția de serie se preferă folosirea discului din HSS.

Nr. comandă: 218440 până la 218444 (vezi catalogul principal)

**Atenție:**

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

**Notă:**

Discurile din HSS de schimb pot fi comandate ulterior ca accesorii.

Se pot achiziționa freze-disc / freze de debitat cu Ø de până la D = 200 mm.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală $L_{tot}$ pentru $a_p$ 2,2 mm	52 mm
$\varnothing$ gulerului $d_1$	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XC.. 1125
$\varnothing$ orificiu prindere	22 mm
Adâncime maximă de tăiere $a_{e,max}$	20 mm
$\varnothing$ tăișului $D_C$	80 mm
Lungimea totală $L_{tot}$ pentru $a_p$ 1,5 mm	51,4 mm
$\varnothing$ suportului de bază $d_2$	40 mm
Lungimea totală $L_{tot}$ pentru $a_p$ 3,1 mm	52,8 mm
Număr de dinți Z	5
Tip de coadă	cu alezaj
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	nu
Tip produs	Freză-disc