

**Raportor cu riglă culisantă, Ø sector gradat x lungimea tijei: 200X400mm****Date comandă**

Numărul de comandă	453401 200X400
GTIN	4067263062134
Clasa articolului	42F

Descriere**Execuție:**

Cu riglă culisantă pe lungime; extremitatea șinei înclinată la 45°.

Sector gradat decupat, cu gradații 10 – 170°; citire 1°.

Scală cromată mat. Cu șurub de fixare.

Descriere tehnică

Lungimea tijei	400 mm
Eroare de toleranță	±30 minut sexagesimal
Citire	1 grad
Ø sector gradat	200 mm
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analog
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Husă
Calibrarea	F3

Tip produs

Raportor

Servicii

CalibrareRaportor / sector gradat Tip GRAD

025810 GRAD