

**Garant****APMT 100305 TR, HB7635, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2128 INOX
GTIN	4067263078821
Clasa articolului	GGN

**Descriere****Execuție:**

Plăcuțe amovibile cu o geometrie pozitivă deosebită și formă elicoidală a muchiilor așchietoare.

**Adaptat pentru:**

HOLEX GG2123, GG2124 precum și GARANT și freza pentru colțuri HOLEX 90° Nr. 215800 – 215870.

**Conținut:**

50 × 215920 INOX

**Notă:**

Valori de referință

Pentru  $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 4,8$  mm.

**Descriere tehnică**

Avans $f_z$ per dinte	0,12 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 100305 TR
Categorie	HB7635
Materialul sculei	carbură
Grosimea plăcii	3,5 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	700 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	600 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	180 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	160 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	150 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	130 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	50 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		

**Accesorii**

APMT 100305 TR Tip INOX

215920 INOX