

Garant**XNEX 080608, HU7710, Tip: ALU**

Date comandă

Numărul de comandă	GG2136 ALU
GTIN	4067263078906
Clasa articolului	GGN

Descriere

Execuție:

Cele 6 tășuri asigură o economie considerabilă datorită prețului scăzut per tăiș.

Adaptat pentru:

Freză unghiulară GARANT 90° nr. 215101 și freză unghiulară HOLEX 90° nr. 215102.

Conținut:

50 × 215184 ALU

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,15 mm
Conținut	50
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XNEX 080608
Categorie	HU7710
Materialul sculei	Carbură
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	1320 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	1320 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	1100 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

XNEX 080608 Tip ALU

215184 ALU