


**HOLEX****Burghiu de înaltă performanță HOLEX Pro Inox din carbură monobloc cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, AlTiN, Ø DC m7: 4,2mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG2685 4,2    |
| GTIN               | 4067263087663 |
| Clasa articolului  | GGN           |

**Descriere****Execuție:**

Prelucrare eficientă a găurilor, în special pentru utilizarea în **oțeluri inoxidabile și rezistente la acid**.

Tăișuri principale drepte **cu design optimizat al muchiilor de tăiere** pentru un comportament îmbunătățit de rupere a așchiilor. Canale mărite de așchii, **pentru o evacuare excelentă a acestora**. Rezistență crescută la uzură datorită **substratului îmbunătățit din carbură și a stratului de acoperire rezistent la temperaturi ridicate**.

**Precum numărul. 122685.**

Forma HB disponibilă la același preț cu Cod. GG 1286. Forma HB disponibilă numai de la  $\geq \text{Ø } 3$  mm.

**Notă:**

Lungime canelură  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Descriere tehnică**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Conținut                           | 5     |
| Lungimea totală L                  | 74 mm |
| Lungimea canalului de așchii $L_c$ | 36 mm |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Ø cozii D <sub>s</sub>                                | 6 mm              |
| Avans f pentru INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>           | 0,06 mm/rot       |
| Număr de dinți Z                                      | 2                 |
| Toleranță Ø nominal                                   | m7                |
| adâncime maximă de găurire recomandată L <sub>2</sub> | 29,7 mm           |
| Standard  | DIN 6537          |
| Ø nominal D <sub>c</sub>                              | 4,2 mm            |
| Serie   | Pro Inox          |
| Strat de acoperire                                    | AlTiN             |
| Materialul sculei                                     | Carbură monobloc  |
| Execuție  | 6×D               |
| Unghiul la vârf                                       | 140 grad          |
| Coadă tip   | DIN 6535 HA cu h6 |
| Răcire interioară                                     | Da, cu 25 bar     |
| Inel colorat  | albastru          |
| Tip produs  | Burghiu elicoidal |

## Date utilizator

|                               | Se recomandă pentru         | V <sub>c</sub> | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Aluminiu (cu așchii scurte)   | indicat în anumite condiții |                |         |
| Alu > 10% Si                  | indicat în anumite condiții |                |         |
| Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  |                |         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  |                |         |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  |                |         |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | recomandat                  |                |         |

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Umiditate maximă | recomandat                  |
| Umiditate minimă | indicat în anumite condiții |

---

## Accesorii

Burghiu de înaltă performanță HOLEX Pro Inox din carbură monobloc cu coadă cilindrică DIN 6535 HA Ø DC m7 4,2 mm

122685 4,2