


**HOLEX****Burghiu de înaltă performanță HOLEX Pro Inox din carbură monobloc cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, AlTiN, Ø DC m7: 4,3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2685 4,3
GTIN	4067263087670
Clasa articolului	GGN

**Descriere****Execuție:**

Prelucrare eficientă a găurilor, în special pentru utilizarea în **oțeluri inoxidabile și rezistente la acid**.

Tăișuri principale drepte **cu design optimizat al muchiilor de tăiere** pentru un comportament îmbunătățit de rupere a așchiilor. Canale mărite de așchii, **pentru o evacuare excelentă a acestora**. Rezistență crescută la uzură datorită **substratului îmbunătățit din carbură** și a **stratului de acoperire rezistent la temperaturi ridicate**.

**Precum numărul. 122685.**

Forma HB disponibilă la același preț cu Cod. GG 1286. Forma HB disponibilă numai de la  $\geq \text{Ø } 3$  mm.

**Notă:**

Lungime canelură  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Descriere tehnică**

Conținut	5
Lungimea totală L	74 mm
Ø nominal $D_c$	4,3 mm

Număr de dinți Z	2
Ø cozii D <sub>s</sub>	6 mm
Avans f pentru INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm/rot
adâncime maximă de găurire recomandată L <sub>2</sub>	29,6 mm
Standard	DIN 6537
Lungimea canalului de aşchii L <sub>c</sub>	36 mm
Toleranță Ø nominal	m7
Serie	Pro Inox
Strat de acoperire	AlTiN
Materialul sculei	Carbură monobloc
Execuție	6×D
Unghiul la vârf	140 grad
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară	Da, cu 25 bar
Inel colorat	albastru
Tip produs	Burghiu elicoidal

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Aluminiu (cu aşchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		

Umiditate maximă	recomandat
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții

---

## Accesorii

Burghiu de înaltă performanță HOLEX Pro Inox din carbură monobloc cu coadă cilindrică DIN 6535 HA Ø DC m7 4,3 mm

122685 4,3