


HOLEX

Burghiu de înaltă performanță HOLEX Pro Inox din carbură monobloc cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, AlTiN, Ø DC m7: 4,8mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG2685 4,8 |
| GTIN | 4067263087700 |
| Clasa articolului | GGN |

Descriere

Execuție:

Prelucrare eficientă a găurilor, în special pentru utilizarea în **oțeluri inoxidabile și rezistente la acid**.

Tăișuri principale drepte **cu design optimizat al muchiilor de tăiere** pentru un comportament îmbunătățit de rupere a așchiilor. Canale mărite de așchii, **pentru o evacuare excelentă a acestora**. Rezistență crescută la uzură datorită **substratului îmbunătățit din carbură** și a **stratului de acoperire rezistent la temperaturi ridicate**.

Precum numărul. 122685.

Forma HB disponibilă la același preț cu Cod. GG 1286. Forma HB disponibilă numai de la $\geq \varnothing 3$ mm.

Notă:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------|-------|
| Conținut | 5 |
| Lungimea totală L | 82 mm |
| Toleranță Ø nominal | m7 |

| | |
|--|-------------------|
| adâncime maximă de găurire recomandată L_2 | 36,8 mm |
| Lungimea canalului de aşchii L_c | 44 mm |
| Număr de dinţi Z | 2 |
| Avans f pentru INOX < 900 N/mm ² | 0,07 mm/rot |
| Standard | DIN 6537 |
| Ø cozii D_s | 6 mm |
| Ø nominal D_c | 4,8 mm |
| Serie | Pro Inox |
| Strat de acoperire | AlTiN |
| Materialul sculei | Carbură monobloc |
| Execuţie | 6×D |
| Unghiul la vârf | 140 grad |
| Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 |
| Răcire interioară | Da, cu 25 bar |
| Inel colorat | albastru |
| Tip produs | Burghiu elicoidal |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|-------|---------|
| Aluminiu (cu aşchii scurte) | indicat în anumite condiții | | |
| Alu > 10% Si | indicat în anumite condiții | | |
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1100 N/mm ² | recomandat | | |
| INOX < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| INOX > 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Ti > 850 N/mm ² | recomandat | | |

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Umiditate maximă | recomandat |
| Umiditate minimă | indicat în anumite condiții |

Accesorii

Burghiu de înaltă performanță HOLEX Pro Inox din carbură monobloc cu coadă cilindrică DIN 6535 HA Ø DC m7 4,8 mm

122685 4,8