


**HOLEX****Burghiu de înaltă performanță HOLEX Pro Inox din carbură monobloc cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, AlTiN, Ø DC m7: 5,8mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG2685 5,8    |
| GTIN               | 4067263087762 |
| Clasa articolului  | GGN           |

**Descriere****Execuție:**

Prelucrare eficientă a găurilor, în special pentru utilizarea în **oțeluri inoxidabile și rezistente la acid**.

Tăișuri principale drepte **cu design optimizat al muchiilor de tăiere** pentru un comportament îmbunătățit de rupere a așchiilor. Canale mărite de așchii, **pentru o evacuare excelentă a acestora**. Rezistență crescută la uzură datorită **substratului îmbunătățit din carbură și a stratului de acoperire rezistent la temperaturi ridicate**.

**Precum numărul. 122685.**

Forma HB disponibilă la același preț cu Cod. GG 1286. Forma HB disponibilă numai de la  $\geq \text{Ø } 3$  mm.

**Notă:**

Lungime canelură  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Descriere tehnică**

|                     |    |
|---------------------|----|
| Conținut            | 5  |
| Toleranță Ø nominal | m7 |
| Număr de dinți Z    | 2  |

|   |                   |
|---|-------------------|
| adâncime maximă de găurire recomandată $L_2$  | 35,3 mm           |
| $\varnothing$ nominal $D_c$                   | 5,8 mm            |
| Avans $f$ pentru INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,08 mm/rot       |
| Lungimea canalului de așchii $L_c$            | 44 mm             |
| $\varnothing$ cozii $D_s$                     | 6 mm              |
| Standard                                      | DIN 6537          |
| Lungimea totală $L$                           | 82 mm             |
| Serie   | Pro Inox          |
| Strat de acoperire                            | AlTiN             |
| Materialul sculei                             | Carbură monobloc  |
| Execuție                                      | 6×D               |
| Unghiul la vârf                               | 140 grad          |
| Coadă tip                                     | DIN 6535 HA cu h6 |
| Răcire interioară                             | Da, cu 25 bar     |
| Inel colorat                                  | albastru          |
| Tip produs                                    | Burghiu elicoidal |

## Date utilizator

|                               | Se recomandă pentru         | $V_c$ | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|-------|---------|
| Aluminiu (cu așchii scurte)   | indicat în anumite condiții |       |         |
| Alu > 10% Si                  | indicat în anumite condiții |       |         |
| Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  |       |         |
| Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  |       |         |
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  |       |         |
| Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  |       |         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  |       |         |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  |       |         |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | recomandat                  |       |         |

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Umiditate maximă | recomandat                  |
| Umiditate minimă | indicat în anumite condiții |

## Accesorii

Burghiu de înaltă performanță HOLEX Pro Inox din carbură monobloc cu coadă cilindrică DIN 6535 HA Ø DC m7 5,8 mm

122685 5,8