

Garant**Freză pentru canale în T, Coadă Weldon, Ø D / Zef: 21/1mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218300 21/1
GTIN	4045197608062
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză cu coadă cu suprafață de antrenare și răcire interioară. Conicitate accentuată în zona de acțiune, pentru accesibilitate în cele mai înguste fante. Tratament anticoroziv al suprafeței.

Aplicație:

Pentru canelare și despicare conform DIN 650.

Notă:

Se va lucra, de preferință, cu răcire interioară pentru a asigura o evacuare optimă a așchiilor. GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	SP.T 060304
Lungime activă L_1	26 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Număr efectiv de tășuri Z_{ef}	1
Ø cozii D_s h6	16 mm
Lungimea totală L_{ges}	76 mm
Ø gulerului d_1	11 mm
Ø tășului D_c	21 mm
Înălțimea canalului a_p	9 mm

Unghi teșitură	90 grad
Număr plăcuțe amovibile	2
Tip de coadă	Coadă Weldon
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză pentru canale

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219840
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2