

Garant**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire CNMG, HB7020, Dimensiune / cantitate: 190616/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2527 190616/30
GTIN	4067263092438
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	1,6 - 6,75 mm
Avans f	0,25 - 0,4 mm/rot
Conținut	250174 HB7020
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmatător de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

CNMG 190616 Categorie HB7020

250174 HB7020