

Garant**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire CNMG, HB7020, Dimensiune / cantitate: 160608/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2527 160608/30
GTIN	4067263092377
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Avans f	0,25 - 0,4 mm/rot
Conținut	250168 HB7020
Adâncime de tăiere a _p	0,55 - 5,5 mm
Viteză de așchiere v _c Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmător de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

CNMG 160608 Categorie HB7020

250168 HB7020