

**Garant****Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire CNMG, HB7020, Dimensiune / cantitate: 120412/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2527 120412/30
GTIN	4067263092339
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Avans f	0,25 - 0,4 mm/rot
Conținut	250160 HB7020
Adâncime de tăiere a <sub>p</sub>	0,8 - 4,25 mm
Viteză de așchiere v <sub>c</sub> Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmător de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

## Accesorii

CNMG 120412 Categorie HB7020

250160 HB7020