

**Garant****Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire CNMG, HB7020, Dimensiune / cantitate: 120404/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2527 120404/50
GTIN	4067263092308
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Avans $f$	0,25 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,25 - 4,25 mm
Număr de bucăți	50
Conținut	250156 HB7020
Categorie	HB7020
Sfărâmatör de aşchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

## Accesorii

CNMG 120404 Categorie HB7020

250156 HB7020