

Garant**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire CNMG, HB7020, Dimensiune / cantitate: 120412/50****Date comandă**

| | |
|--------------------|------------------|
| Numărul de comandă | GG2527 120412/50 |
| GTIN | 4067263092346 |
| Clasa articolului | GGN |

Descriere tehnică

| | |
|--|------------------------------------|
| Avans f | 0,25 - 0,4 mm/rot |
| Adâncime de tăiere a _p | 0,8 - 4,25 mm |
| Viteză de așchiere v _c Aplicație principală | 130 - 280 mm/min |
| Număr de bucăți | 50 |
| Conținut | 250160 HB7020 |
| Categorie | HB7020 |
| Sfărâmător de așchii | SM |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |

Accesorii

CNMG 120412 Categorie HB7020

250160 HB7020