

**Garant****Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire CNMG, HB7020, Dimensiune / cantitate: 160612/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2527 160612/30
GTIN	4067263092391
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,8 - 5,5 mm
Avans $f$	0,25 - 0,4 mm/rot
Conținut	250170 HB7020
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	130 - 280 mm/min
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020
Sfărâmatător de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

## Accesorii

CNMG 160612 Categorie HB7020

250170 HB7020